

smolia™ スモリアフリー-4

LED拡大鏡

首掛けルーペ ヘンディ

LEDライト搭載

レンズ倍率1.8倍

調光機能付き

Type-C充電式

1.8倍に拡大

首にかけるだけ
両手が使える首掛けルーペ

首に掛けて

スタンドで

手に持って

明るく、大きく、鮮明に。両手が使える首かけルーペ



くっきり見える1.8倍の拡大率

拡大率は1.8倍。新聞や取扱説明書のような小さな文字も、しっかり読むことができます。



広範囲が見える大型レンズ

直径13cmの大きなレンズで、広い範囲を一度に見ることができます。



LEDライト付き

24灯のLEDライトを搭載。就寝前の読書や暗い場所での作業に活躍します。



明るさ調整可能

電源ボタンを長押しすることで、光の調整が可能。好みの明るさで使用できます。



くり返し使える充電式

お手持ちのパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプタを使っくり返し充電して使用できます。



周囲を照らす照明としても

24灯のLEDライトは、周囲を照らす照明としても活躍。暗い場所や急な停電時に使用できます。

製品仕様

商品名	首掛けルーペ smolia ヘンディ	入力電圧/電流	5V / 2A
型番	3R-SMOLIA-FREE04	付属品	クロス、USB A to Type-Cケーブル
JANコード	4549462032397	保証期間	ご購入日から6カ月
サイズ	約735×142×25mm		
レンズサイズ	直径約130mm		
重量	約390g		
レンズ倍率	約1.8倍		
レンズ材質	PMMA		
保管環境温度	0～35度		
保管環境湿度	65%以下		
明るさ	最大約132lm／最小約7lm		
ライト点灯時間	約1時間(光量最大時) ※徐々に光量は落ちていきます		
充電時間	約3時間		

パッケージサイズ: 約192×204×42mm

製品の詳しい説明はこちらから

<https://3rrr-btob.jp/archives/items/3r-smolia-free04>

※読み取り機能が付いていない携帯電話をお持ちの方、パソコンをご使用の方は上記URLを入力してください。

WEBで
詳しく見る



販売店



スリーアール株式会社

【福岡本社】〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階
TEL: 092-260-3030 FAX: 092-441-4077

【東京支店】〒110-0015 東京都台東区東上野3-35-9 本池田ビル4階
TEL: 03-5826-4661 FAX: 03-5826-4662

●メールでのお問い合わせ: btob@3rrr-hd.jp


会社情報はこちら



<https://3rrr-hd.jp>

やすく拡大


レンズ部を回して拡大率変更!
便利な充電式の拡大鏡



LED拡大鏡

smolia™ フレクシズ

スモリア



LED
ライト搭載

タッチで
ライト点灯

拡大率
変更


USB
充電式




拡大率の変更が可能なLED 拡大鏡 smolia フレクシズ。置くだけで簡単に使える便利な充電式の拡大鏡です。敬老の日や誕生日に贈るプレゼントとしてだけでなく、精密機器の点検・工芸品の鑑定まで幅広く活用できます。

ピント調整不要! 置くだけの簡単操作

新聞、雑誌、図面、精密機器など、拡大したいもののの上に置くだけですぐに使用できます。ピントを合わせたり、使用中に持ち上げ続ける必要がなく、ピントが合ったままスライドさせて使用できます。



図面




基盤

軽く触れるだけでLEDライト点灯

レンズ側面に軽く触れることで LED の点灯・消灯を行うことができます。

※商品裏面の電源スイッチを「TOU(TOUCH)」に切り替えておく



触れるだけでライトが点灯！ 拡大率も変更可能な充電式の拡大鏡

タッチ 2パターンのライト点灯方法

商品裏面の電源スイッチで LEDの点灯方法を選択することができます。電源スイッチには「TOU(TOUCH) /ON/OFF」の3つのモードがあります。



スイッチ「TOUCH」の場合 eco

手でレンズ側面に触れることで、ライトの点灯と消灯を行える状態になります。ライトの消し忘れを防止し省電力効果を高めます。

レンズ側面に軽く触れ点灯



もう一度触れ消灯



スイッチ「ON」の場合

スイッチをOFFにするまで点灯し続けます。両手を使う作業をしながら拡大鏡を使う場合などに適しています。

常に点灯



スイッチ「OFF」の場合

触れてもライトが点灯しません。長時間使わない場合や持ち歩く際にOFFにすることで誤動作を防止します。

消灯



ズーム 1つの拡大鏡で拡大率の変更が可能

レンズ部分を反時計回りに回転させるとレンズが上昇し、対象物をより大きく表示することができます。高さに応じて拡大率が変化するため、お好みの大きさで観察していただくことが可能です。(レンズは最大2cmアップします。)

レンズ部を回して拡大率変更！



チャージ Charge 電池交換不要のUSB充電式

レンズ部分を反時計回りに回しレンズを上昇させると、ケーブル差込口があります。差込口とパソコン等を付属の充電ケーブルでつないで充電します。電池を使用しないため、お子様の誤飲の心配がなく安心です。



こんな時に活躍できる

- 新聞、雑誌の読書時
- 精密機械類の点検
- 昆虫、植物の観察
- 設計図、図面の確認
- 工芸品などの鑑定
- 刃先の検品



製品仕様

レンズサイズ	直径 約69mm
レンズ倍率(約)	3倍
入力端子	USB Type-C(DC5V 2A以下)
光源	白色LED×3
電源	リチウムポリマー電池(DC3.7V 180mAh)
充電時間(約)	2時間
連続点灯時間(約)	3時間
外形	直径 92mm、高さ 50~71mm
重量(約)	186g

内容物

- ・LED拡大鏡 smolia フレキシズ本体
- ・充電ケーブル(約1.8m)
- ・保護ケース
- ・取扱説明書
- ・レンズクロス

製品の詳しい説明はこちらから

<https://3rrr-btob.jp/archives/items/3r-smolia-fzgy>

※読み取り機能が付いていない携帯電話をお持ちの方、パソコンをご使用の方は上記URLを入力してください。

WEBで
詳しく見る



販売店



スリーアール株式会社

【福岡本社】〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階
TEL: 092-260-3030 FAX: 092-441-4077

【東京支店】〒110-0015 東京都台東区東上野 3-35-9 本池田ビル4階
TEL: 03-5826-4661 FAX: 03-5826-4662

●メールでのお問い合わせ: info@3rrr-hd.jp

会社情報はこちら



<https://3rrr-hd.jp>

明るく、大きく、 鮮明に拡大!

押して点灯!



電池式

倍率
3倍

LED拡大鏡 smolia™ ドラット


パツと、明るい。

しっかり、大きい。

くっきり、鮮明。



レンズの側面を押してライトのON/OFFを切り替え。3つのLEDライトが明るく見やすく照らします。



倍率約3倍のレンズを搭載。小さな文字で見にくかった新聞や説明書も大きく拡大し、しっかり読むことができます。



ガラスよりも透明度の高いクリスタルガラスを使用。ピントを調整する手間もなく、置くだけでくっきり鮮明に拡大します。

押してライトを点灯。小さな文字も、くっきり読める。



持ちやすく動かしやすい

手に収まりやすく持ちやすい円形デザイン。スライドして使うため手や腕に負担をかけません。



手軽な電池式

「充電が切れて、ライトが点かない。」といった充電切れの心配はなく、いつでも使いやすいボタン電池式です。



持ち運びケース付き

外出先で使いたいときに便利な保護ケース付き。バッグに入れて持ち運べば、カフェやお買い物でも活躍します。



指紋拭き取りクロス付き

指紋や汚れを拭き取るレンズクロス付き。常にクリアでキレイな状態で使用できます。



新聞や本、説明書に

文字が小さい新聞や本、説明書を読む際に活躍します。



大切な方への贈り物に

敬老の日、父の日、母の日などご両親へのプレゼントにもおすすめです。

こんなシーンで活躍！

製品仕様

商品名	LED拡大鏡 smolia ドラット
型番	3R-SMOLIA-BK
JANコード	4549462032373
サイズ	約92×92×52mm
重量	約207g
パッケージ込み重量	約274g
レンズ倍率	約3倍
レンズ材質	ガラス
保管環境温度	0～35度
保管環境湿度	65%以下
使用可能電池	CR2016 2個
ライト点灯時間	約5時間
保証期間	ご購入日から6カ月

110mm

105mm

パッケージサイズ: 約110×70×105mm

付属品

- ・保護ケース
- ・レンズクロス
- ・テスト用ボタン電池 (CR2016) 2個

製品の詳しい説明はこちらから

<https://3rrr-btob.jp/archives/items/3r-smolia-bk/>

※読み取り機能が付いていない携帯電話をお持ちの方、パソコンをご使用の方は上記URLを入力してください。

WEBで
詳しく見る



販売店



スリーアール株式会社

【福岡本社】〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階
TEL: 092-260-3030 FAX: 092-441-4077

【東京支店】〒110-0015 東京都台東区東上野 3-35-9 本池田ビル4階
TEL: 03-5826-4661 FAX: 03-5826-4662

●メールでのお問い合わせ: btob@3rrr-hd.jp

会社情報はこちら



<https://3rrr-hd.jp>

ピント合わせ不要

明るく拡大！

／ 押して点灯！



LED 拡大鏡
smolia™ ルミナ

充電式

**倍率
3倍**

パツと、明るい。



レンズの側面を押してライトのON/OFFを切り替え。3つのLEDライトが明るく見やすく照らします。

しっかり、大きい。



倍率約3倍のレンズを搭載。小さな文字で見にくかった新聞や説明書も大きく拡大し、しっかり読むことができます。

くっきり、鮮明。



ガラスよりも透明度の高いクリスタルガラスを使用。ピントを調整する手間もなく、置くだけでくっきり鮮明に拡大します。

押してライトを点灯。小さな文字も、くっきり読める。



持ちやすく動かしやすい

手に収まりやすく持ちやすい円形デザイン。スライドして使うため手や腕に負担をかけません。



くり返し使える充電式

お持ちのパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターを使い、くり返し充電して使用できます。



充電中も使用可能

充電中もLEDライトを点けたまま使用できます。およそ2時間で充電完了し、ライトは約10時間ほど点灯します。



持ち運びケース付き

外出先で使いたいときに便利な保護ケース付き。バッグに入れて持ち運べば、カフェやお買い物でも活躍します。



新聞や本、説明書に

文字が小さい新聞や本、説明書を読む際に活躍します。



大切な方への贈り物に

敬老の日、父の日、母の日などご両親へのプレゼントにもおすすめです。

こんなシーンで活躍！

製品仕様

商品名	LED拡大鏡 smolia ルミナ グレー
型番	3R-SMOLIA-LMGY
JANコード	4549462033370
サイズ	約92×92×50mm
重量	約160g
パッケージ込み重量	約250g
レンズサイズ	直径 約69mm
レンズ倍率	約3倍
光源	白色LED×3
電源	リチウムポリマー電池(DC3.7V 180mAh)
充電時間	約2時間
連続点灯時間	約10時間(ライトは10分で自動消灯します)
入力端子	USB Type-C (DC5V 2A以下)
保証期間	ご購入日から6カ月



パッケージサイズ: 約110×70×105mm

付属品

- ・保護ケース
- ・レンズクロス
- ・充電ケーブル

製品の詳しい説明はこちらから

<https://3rrr-btob.jp/archives/items/3r-smolia-lmgy/>

※読み取り機能が付いていない携帯電話をお持ちの方、パソコンをご使用の方は上記URLを入力してください。

WEBで
詳しく見る



販売店



スリーアール株式会社

【福岡本社】〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階
TEL: 092-260-3030 FAX: 092-441-4077

【東京支店】〒110-0015 東京都台東区東上野 3-35-9 本池田ビル4階
TEL: 03-5826-4661 FAX: 03-5826-4662

●メールでのお問い合わせ: btob@3rrr-hd.jp

会社情報はこちら



<https://3rrr-hd.jp>

**暗がりも見える
明るさハイパワー**

手持ちルーペsmoliaハンディ

**サッと持つて
パッと明るいの。**

約2倍/4倍
拡大

LEDライト
搭載

大型
レンズ

軽量
約180g

20個のLEDライトで
しっかり明るい



3段階に調節が可能なLEDライト。
暗い場所でも明るく照らします。

広範囲が一度に
見える大きなレンズ




直径約105mmのレンズで一度に
広範囲を見ることができます。

Smolia™

長時間使っても疲れにくい 軽量アクリルレンズ

読書や新聞など、長時間使用しても疲れにくい、
軽いアクリルレンズを採用。
透明度が高く、文字をくっきり鮮明に拡大します。



2種類の倍率を使い分け

約2倍と約4倍の拡大レンズを搭載。
ひとつのルーペで2種類の倍率に拡大できます。

くり返し使える充電式

お持ちのACアダプター、パソコン、モバイルバッテリーを使って、くり返し充電できます。

手持ちライトとして

暗い廊下を歩くときや急な停電時に、
足元を照らす灯りとして使用することもできます。

製品仕様

商品名	手持ちルーペ smolia ハンディ	充電時間型番	約3時間
型番	3R-SMOLIA-HAND	入力電圧/電流	5V/0.5A
JANコード	4549462032380	バッテリー容量	1200mAh
サイズ	約245×125×33mm	保証期間	ご購入日から6カ月
重量	約180g	付属品	レンズクロス、充電ケーブル
パッケージ込み重量	約247g		
レンズサイズ	直径 約110mm		
レンズ倍率	約2倍/4倍		
レンズ材質	PMMA		
保管環境温度	0～35度		
保管環境湿度	65%以下		
明るさ	約5lm		
ライト点灯時間	弱 15時間、中 5時間、強 3時間 ※ライトの光量は使用時間に応じて徐々に低下していきます		

製品の詳しい説明はこちらから

<https://3rrr-btob.jp/archives/items/3r-smolia-hand>

※読み取り機能が付いていない携帯電話をお持ちの方、
パソコンをご使用の方は上記URLを入力してください。

WEBで
詳しく見る



販売店



スリーアール株式会社

【福岡本社】〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階
TEL: 092-260-3030 FAX: 092-441-4077

【東京支店】〒110-0015 東京都台東区東上野 3-35-9 本池田ビル4階
TEL: 03-5826-4661 FAX: 03-5826-4662

●メールでのお問い合わせ: btob@3rrr-hd.jp

会社情報はこちら



<https://3rrr-hd.jp>

＼ 新聞、本、説明書など小さな文字を拡大 ／

スモリア **smolia™ LEDライト付き拡大鏡**

**読書もスマホ操作も！
両手が使える首かけルーペ。**

充電式

倍率
1.8倍

Type-C充電式

首にかけて、両手が自由に使える首かけルーペ。直径13cmの大きなレンズで、広い範囲を一度に表示。利用シーンに合わせて首かけスタイル、スタンドスタイル、手持ちスタイルが選べます。



詳細はこちら

首掛けルーペ smolia ヘンディ
3R-SMOLIA-FREE04



**サッと持って、パッと明るい。
暗い場所でもよく見える。**

充電式

倍率
2倍/4倍

Type-C充電式

LEDライトを20個搭載した手持ちルーペ。大きなレンズで一度に広範囲を見ることができます。軽量のアクリルレンズを採用し、長時間使っても疲れにくい拡大鏡です。



詳細はこちら

手持ちルーペ smolia ハンディ
3R-SMOLIA-HAND



**持ち歩きに便利な折りたたみ式。
手元を大きく3倍表示。**

電池式

倍率
3倍

単4形アルカリ乾電池×3

コンパクトで持ち歩きに便利な折りたたみ式ルーペ。自立するため新聞・雑誌・爪切りなど両手を使う作業に活躍します。また、ホコリやキズからレンズを保護する蓋付き。持ち歩き時、レンズに傷がつくことを防ぎます。



厚さ(約)
4cm

詳細はこちら

smolia LED付マルチルーペ
3R-LIGHT-04



ホワイト

ブラウン


\ 置いて使いやすい / 卓上拡大鏡シリーズ

置いて使いやすい、ピント合わせ不要のLED拡大鏡。


LEDライトが明るく照らし、小さな文字で見にくかった新聞や説明書も拡大してしっかり読むことができます。



パツと、明るい。



しっかり、大きい。



くっきり、鮮明。

拡大率を
調整できる



LED拡大鏡 smolia フレクシズ

充電式

Type-C充電式

倍率

3~5倍

詳細はこちら

LED拡大鏡 smolia フレクシズ
3R-SMOLIA-FZGY



くり返し使える
USB充電式



LED拡大鏡 smolia ルミナ

充電式

Type-C充電式

倍率

3倍

詳細はこちら

LED拡大鏡 smolia ルミナ
3R-SMOLIA-LMGY



便利な
ボタン電池式



LED拡大鏡 smolia ドラット

電池式

使用可能電池: CR2016 2個

倍率

3倍

詳細はこちら

LED拡大鏡 smolia ドラット
3R-SMOLIA-BK



スリーアールソリューション株式会社

【福岡本社】〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階
TEL: 092-260-3030 FAX: 092-441-4077

【東京支店】〒110-0015 東京都台東区東上野 3-35-9 本池田ビル4階
TEL: 03-5826-4661 FAX: 03-5826-4662

●メールでのお問い合わせ: info@3rrr-hd.jp

会社情報はここら



<https://3rrr-btob.jp>

販売店